

**VNMG 160404 10-delna garnitura, Zvrst: HBX130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251832 HBX130
GTIN	4045197665133
Razred artikla	22D

Opis

VNMG 160404 10-delna garnitura HBX130 Zvrst: HBX130

Lomilec odrezkov: MM

Globina reza a_p : 0,75 - 4 mm

Podajanje f : 0,08 - 0,35 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 200 m/min

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,75 - 4 mm
Lomilec odrezkov	MM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 200 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,4 mm
Podajanje f	0,08 - 0,35 mm/v
Glavna uporaba	M

Zvrst	HBX130
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Serijska	Držalo za zunanje struženje eco
Serijska	Držalo za zunanje struženje
Serijska	Rezalna glava
Serijska	Nož za notranje struženje
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160404
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	nevtralna