


DNGA 150604, KBN05M, Tipas: ME

Užsakymo data

Užsakymo numeris	255629 ME
GTIN	4960664599073
Produktų klasė	25H

Aprašas
Aprašymas:

MEGACOAT dengtos CBN keičiamosios plokštelės. MultiEdge; kiekviena plokštelė su 2 arba 3 pjovimo briaunomis.

Kietlydinys: KBN05M

Drožlialaužis: ME

Pjūvio gylis a_p : 0,05 - 0,2 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,2 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,05 - 0,2 mm
Pastūma f	0,1 - 0,2 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 200 m/min
Drožlialaužis	ME
Kietlydinys	KBN05M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas

Ašmenys	CBN
Serija	Tekinimo laikiklis
Serija	Ištekinimo laikiklis
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNGA 150604
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto pavadinimo požymis	KBN05M
Keičiamųjų plokštelių priskyrimas	neutral.