


CCMT 09T308, Zvrst: SP4019

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260185 SP4019
GTIN	2050001939050
Razred artikla	28A

Opis

CCMT 09T308 SP4019 Zvrst: SP4019

Lomilec odrezkov: 73

Globina reza a_p : 0,2 - 5 mm

Podajanje f : 0,1 - 0,45 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 30 - 440 m/min

Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	UNI
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	30 - 440 m/min
Globina reza a_p	0,2 - 5 mm
Lomilec odrezkov	73
Podajanje f	0,1 - 0,45 mm/v
Zvrst	SP4019
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava

Rezalni material	HM
Seriya	Držalo za zunanje struženje
Seriya	Držalo za zunanje struženje eco
Seriya	Rezalna glava
Seriya	Nož za notranje struženje
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T308
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	nevtralna