



Momentsleutel volledig geïsoleerd met opzetratel, omschakelbaar, Maximaal draaimoment: 50Nm



Bestelgegevens

Bestelnummer	657551 50
GTIN	4018754271900
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Momentsleutel **volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

Robuuste, compacte momentsleutel met één reactiearm, instelbaar op schaalwaarde en met automatische ontkoppeling. De nauwkeurigheid blijft ook na duizenden toepassingen behouden, omdat voor alle slijtdelen hoogwaardig materiaal wordt gebruikt en de buigstaaf (bij het gebruik van de sleutel) slechts kort wordt belast. Met **opzetratel, omschakelbaar**.

Maateenheden: Nm, lbfft.

- **QuickRelease. Gemakkelijk van linksom op rechtsom aanhalen omschakelbare opzetratel. Met QuickRelease-veiligheidsvergrendeling voor een snelle wisseling van gereedschap en efficiënte bescherming tegen verlies.**
- **Geen nulstelling. Gepatenteerd slijtvast activeringssysteem met buigstaaf. Terugzetten op '0' om de veer te ontlasten, is niet nodig.**
- **QuickSelect. Beproefde snelle QuickSelect-instelling van het draaimoment en extra schaalring voor de fijninstelling**

Voordeel:

Het voor werken onder spanning dubbel geïsoleerde kunststof omhulsel wordt niet alleen gekenmerkt door beproefde STAHLWILLE precisie. Er zit ook een wereldwijd uniek en revolutionair concept achter: De momentsleutel maakt afstellen en kalibreren mogelijk, bijvoorbeeld met mechanische kalibreerinstallatie nr. 654240 maat 400, terwijl u zelf de regie houdt – zonder het gereedschap op te sturen. Zelfs het wisselen van de ratel is mogelijk zonder dat de isolatie opnieuw moet worden gecontroleerd.

Functie:

Instelling: snel instellen van het draaimoment met behulp van de schuif-instelknop. De instelwaarde wordt via de vergrendelingstoets in de handgreep vastgehouden.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Opmerking:

Voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 volt. In de veiligheidszone mogen alleen **volledig geïsoleerde** gereedschappen met elkaar worden gecombineerd.

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Aanhaalrichting: Rechtsom en linksom aanhalen

Meetnauwkeurigheid draaimoment: $\pm 3\%$

Testrapport: Testrapport van de producent

Kalibratie: O1

Totale lengte L: 390 mm

Draaimomentbereik: 10 - 50 Nm

Draaimomentbereik: 7 - 37 lbfft

Schaalverdeling 1 maatstreep =: 0,25 Nm

Gewicht: 1660 g

Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [I₂]: 28 mm

Technische beschrijving

Meetnauwkeurigheid draaimoment	$\pm 3\%$
Opname voor opzetstuk	9×12 mm
Weergave	analoog
Gewicht	1660 g
Aandrijfvierkant	3/8 inch
maximaal draaimoment	50 Nm
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Schaalverdeling 1 maatstreep =	0,25 Nm
Draaimomentbereik	10 - 50 Nm
Draaimomentbereik	7 - 37 lbfft
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [I ₂]	28 mm
Totale lengte L	390 mm
Aflezing omschakelbaar	Nm
Aflezing omschakelbaar	lbfft
Activeringsprincipe	met kleinere vrije slag, mechanisch
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [I ₃]	336 mm

Norm	DIN EN ISO 6789
Feedback	ontkoppelend
Instelling van de activeringswaarde	met instelschaal
Aansluitingsvorm	voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname)
Meetmethode	Draaimoment
Hefboomlengte zonder opzetstuk [l ₁]	308 mm
Kalibratie	O1
Testrapport	Testrapport van de producent
Gegevens rapporteerbaar	nee
Meettechniek	Mechanisch
Aanduiding ontkoppeling	akoestisch
Aanduiding ontkoppeling	haptisch
Serie	MANOSKOP® 730R VDE
Elektrische isolatie	VDE 1000 V
Slipperfunctie	nee
Sleepwijzer	nee
Producttype	Momentsleutel

Dienstverlening

DAkKS-kalibratieMomentsleutel maximaal draaimoment 1000 Nm	020020 1000
KalibratieMomentsleutel Maximaal draaimoment 400 Nm	020010 400