Garant

SNMU 14T7 ANER, HB7630, Type: INOX



Bestelgegevens

Bestelnummer	213458 INOX
GTIN	4045197605993
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Uitvoering:
Dubbelzijdig met 2×4 snijkanten.
Advies:
Voor de hoogste oppervlaktekwaliteit plaattolerantie E kiezen en met schraapfreespla(a)t(en) combineren.
Opmerking:
Toepassingsrichtwaarden voor a_e = 0,5 ... 1×D / $a_{p\,max}$

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,2 mm
Type	INOX
Plaatdikte E	7 mm
ISO-code wisselplaat	SNMU 14T7 ANER
Soort	HB7630
Snijmateriaal	HM
Maximale snijdiepte $a_{p\,max}$	6 mm

Aantal wisselingen/snijkanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
RVS < 900 N/mm²	geschikt	200 m/min	M
RVS > 900 N/mm²	geschikt	160 m/min	M
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		