

Garant**Rezalna obračalna ploščica za struženje VCGT 110301, za srednje grobo obdelavo****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261452 HU7310
GTIN	4045197671523
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
Glavna uporaba	N
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	AM
Globina reza a_p	0,1 - 4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	350 - 600 m/min
Radij rezila	0,1 mm
Zvrst	HU7310
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Prevleka	neprevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCGT 110301
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje