

**Garant****Rezalna obračalna ploščica APXT 16..08 PDSR, HB7525****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 215732 ST900  |
| GTIN                  | 4045197410962 |
| Razred artikla        | 21A           |

**Opis****Napotek:**

Orientacijske vrednosti veljajo za rezkarje art. od 215705 do 215717:  $a_e = 0,3 \times D/a_{p \text{ maks.}} = 7 \text{ mm}$ .

**Tehnični opis**

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Podajanje $f_z$ na zob        | 0,18 mm                                |
| primerna držala               | AP..1604                               |
| Tip                           | ST900                                  |
| Radij rezila                  | 0,8 mm                                 |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | APXT 16.08 PDSR                        |
| Zvrst                         | HB7525                                 |
| Rezalni material              | HM                                     |
| Debelina plošče               | 5,76 mm                                |
| Vrsta izdelka                 | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |

**Uporabniški podatki**

|                              | <b>Primernost</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-oznaka</b> |
|------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Jeklo < 500 N/mm             | primerno          | 250 m/min            | P                 |
| Jeklo < 750 N/mm             | primerno          | 250 m/min            | P                 |
| Jeklo < 900 N/mm             | primerno          | 185 m/min            | P                 |
| Jeklo < 1100 N/mm            | pogojno primerno  | 140 m/min            | P                 |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | pogojno primerno  | 140 m/min            | M                 |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | pogojno primerno  | 140 m/min            | M                 |
| mokro maks.                  | pogojno primerno  |                      |                   |
| suho                         | primerno          |                      |                   |