

**DNGA 150608, PT600M, Področje uporabe: GG****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	255819 GG
GTIN	4960664545681
Razred artikla	25F

Opis**Izvedba:****Keramične obračalne ploščice** s prevleko MEGACOAT.

Zvrst: PT600M

Posnetje: T02025

Globina reza a_p : 0,5 - 2,5 mmPodajanje f : 0,15 - 0,4 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 150 - 550 m/min**Tehnični opis**

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 550 m/min
Posnetje	T02025
Podajanje f	0,15 - 0,4 mm/v
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Področje uporabe	GG
Zvrst	PT600M

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Keramika
Serijska	Držalo za zunanje struženje
Serijska	Nož za notranje struženje
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNGA 150608
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Značilnost blagovnega imena	PT600M
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	nevtralna