

Garant**Rezalna obračalna ploščica za struženje DCGW 11T304 FN, PKD (7°)****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	265850 N
GTIN	4045197452757
Razred artikla	21L

Opis**Izvedba:**

PKD – polikristalni diamant, finoiznat. Nevtralna, brez lomilca odrezkov.

Uporaba:

Za aluminij, aluminijeve zlitine, barvne kovine, umetne mase, vezane materiale, titanove zlitine, sintrane kovine.

Tehnični opis

Podajanje f	0,03 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za G(C)FK	150 - 600 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja v_c za aluminij < 10 % Si	300 - 2000 m/min
Posnetje roba rezalnih robov	N
Hitrost rezanja v_c za nž-kovine	300 - 1500 m/min
Globina reza a_p	0,1 - 2,5 mm

Podatkovni list

Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	PKD
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	PKD
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCGW 11T304 FN
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Značilnost blagovnega imena	PKD
Cepilni kot	0 stopinj
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje