

**HOLEX®**

**Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A ( L<sub>1</sub> = 29 mm), z izvrtino Ø 7 mm, za strmi konus: 40**



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	308630 40
GTIN	4045197485915
Razred artikla	32Z

## Opis

### Uporaba:

- Za orodja s strmim konusom DIN 69871 in JIS B 6339 (MAS-BT).
- Na obdelovalnih centrih (strojih z avtomatsko zamenjavo orodij).
- Na NC-strojih (strojih brez avtomatske zamenjave orodij).

### Napotek:

**Zatesnjeno** – z O-obročem.

Primeren vpenjalni ključ najdete v spletni trgovini eShop.

Standard pritezni čepov: DIN 69872

Ø zveze D: 23 mm

Ø glave D<sub>1</sub>: 19 mm

Celotna dolžina L: 54 mm

L<sub>1</sub>: 29 mm

Navoj M: M16

Notranji navoj: ...

## Tehnični opis

L <sub>1</sub>	29 mm
Ø zveze D	23 mm
za strmi konus	40
Celotna dolžina L	54 mm
Kot A	15 stopinj

Maksimalni zatezni moment	50 N·m
Notranji navoj	...
Ø glave D <sub>1</sub>	19 mm
za strmi konus z barvno kodo	SK 40
Navoj M	M16
Zev ključa	19 mm
Značilnosti izvrtine	z izvrtino Ø 7 mm
Standard priteznih čepov	DIN 69872

---

## Pribor

Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 za strmi konus 40 SK	308810 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepe po DIN 69872 za strmi konus 40 SK	308820 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepe po DIN 69872 za strmi konus 40 SK	308825 40