



Podstavek s kolescema, par



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	431705
GTIN	4030234000404
Razred artikla	46K

Opis

Izvedba:

Iz goste specialne litine. Po 2 kroglično uležajena valjčka za namestitev cilindričnih preizkušancev.

Ø območja: 25 - 150 mm

Višina konic: 147 (pri d = 25) mm

Širina utorne matice h6: 14 mm

Masa para: 15 kg

maksimalna obremenitev: 150 kg

Tehnični opis

Masa para	15 kg
Višina konic	147 (pri d = 25) mm
maksimalna obremenitev	150 kg
Širina utorne matice h6	14 mm
Ø območja	25 - 150 mm
Vrsta izdelka	Vrtljivi konjički za merilnike natančnosti krožnega teka

