

**Svarv-vändskär CNMA 120412, CBN (0°)****Beställningsdata**

Ordernummer	255582 M
GTIN	4045197817631
Artikelklass	22I

Beskrivning**Utförande:**

- Engångsutförande.
- Enskärigt.

OBS!:

Andra vändskärsformer, storlekar och hörnradier levereras på begäran.

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,1 - 0,5 mm
Hörnradie	1,2 mm
Eggutförande	M
Sort	BUX220
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,1 - 0,2 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 200 m/min

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	CBN
ISO-kod vändskär	CNMA 120412
Antal byten/skär	1
Produktnamnsattribut	BUX220
Produktslag	Vändskär för svarvning