

74 22 200

Kraft-Seitenschneider




- Für härteste, dauerhafte Beanspruchung
- Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis
- Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, (Schneidhärte ca. 64 HRC) für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht
- Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet
 - Form:12° gewinkelter Kopf bietet Freiraum zum Greifen

20 % Kraftersparnis

im Vergleich zu herkömmlichen Seitenschneidern gleicher Länge.

Mit angeschmiedeter Gelenkachse.

Artikel-Nr.	74 22 200
EAN	4003773051831
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Form	2
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) Ø mm	4,2
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) Ø mm	3,0
Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser) Ø mm	2,5
Abmessung Winkel °	12
Länge mm	200
Gewicht netto g	300



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

