


# 79 42 125 Z

## Präzisions-Elektronik-Seitenschneider





- Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik
- Sehr genau geschliffene, scharfe Schneiden mit sehr kleinen Facetten für exakte Schnitte an empfindlichen Elektronik-Bauteilen; auch ohne Facette für bündiges Schneiden
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 64 HRC
- Ca. 20 % weniger Gewicht als konventionelle Elektronikzangen
- Geschraubtes Gelenk mit besonders sorgfältig gefertigten Gelenkflächen für gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich
- Leichtgängige Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
- Ergonomisch optimierte Mehrkomponenten-Griffhüllen
- Kugellager-Chromstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet
- Für ein optimiert flächenbündiges Schnittergebnis an weichen Materialien
- Für Montagen mit engen Toleranzen, für präzise Drahtenden-Konfiguration

### Der feine Unterschied

KNIPEX Präzisions-Elektronikzangen sind aus hochwertigem Kugellagerstahl gefertigt und mit höchster Sorgfalt verarbeitet. Jede Öffnungsbewegung verläuft spielfrei, sanft und gleichmäßig. Jeder Arbeitsschritt wird zuverlässig und präzise ausgeführt. Das erleichtert Profis die Arbeit.

<b>Artikel-Nr.</b>	79 42 125 Z
<b>EAN</b>	4003773078449
<b>Zange</b>	brüniert
<b>Kopf</b>	poliert
<b>Griffe</b>	mit Mehrkomponenten-Hüllen
<b>Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser) Ø mm</b>	0,1 - 1,3
<b>B mm</b>	11
<b>D mm</b>	6,5
<b>A mm</b>	11
<b>Länge mm</b>	125
<b>Gewicht netto g</b>	58



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten