


# 11 12 160

## Abisolierzange



- Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. Ø 5 mm oder 10 mm<sup>2</sup> Leiterquerschnitt
- Einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter
- Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet

<b>Artikel-Nr.</b>	11 12 160
<b>EAN</b>	4003773034964
<b>Kopf</b>	poliert
<b>Griffe</b>	mit Mehrkomponenten-Hüllen
<b>Zange</b>	schwarz atramentiert
<b>Form</b>	1
<b>Abisolierwerte Quadratmillimeter mm<sup>2</sup></b>	10,0
<b>Abisolierwerte (Durchmesser) Ø mm</b>	5,0
<b>AWG</b>	7
<b>Länge mm</b>	160
<b>Gewicht netto g</b>	156



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



### Ersatzteile

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>EAN</b>	
11 09 01	4003773052326	Ersatzteil-Set (Schraube und Mutter) für 11 160