


13 82 200


Elektro-Installationszange



- 6 Funktionen in einer Zange
- Multifunktionszange für die Elektroinstallation; zum Greifen von Flach- und Rundmaterial, Biegen, Entgraten, Kabelschneiden, Abisolieren und Crimpen von Aderendhüllen
- Glatte Greifflächen an der Spitze für ein beschädigungsfreies Greifen von Einzeladern; profilierte Greifflächen und Brennerloch zum Greifen von Flach- und Rundmaterial
- Markante Außenkante an der Backe zum Bearbeiten von Unterputzdosen und Entgraten von Durchführungsöffnungen
- Abisolierlöcher für Leiter 0,75 - 1,5 mm² und 2,5 mm²
- Crimpnest für Aderendhüllen 0,5 - 2,5 mm²
- Kabelschere mit Präzisionsschneiden (induktiv gehärtet) für Cu- und Al-Kabel bis 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
- Schlanke Bauform für gute Zugänglichkeit
- Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange
- Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



Artikel-Nr.	13 82 200
EAN	4003773075080
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser) Ø mm	15
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig mm²	50
Abisolierwerte für Einzeladern mm²	0,75 - 1,5 + 2,5
Kapazität Quadratmillimeter mm²	0,5 - 2,5
AWG	1/0
Länge mm	200
Gewicht netto g	280



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

