

13 45 165

Abmantelungszange



- Zum zeitsparenden Abmanteln und Abisolieren von runden Mantelleitungen und Feuchtraumkabeln (z. B. NYM-Kabel)
- Erleichterter Zugang vor allem bei tief liegenden Unterputzdosen durch schlanke Kopfform und optimal abgewinkelte Kabelmantelschneide
- Leicht und beschädigungsfrei Abmanteln dank Rundschneide mit Tiefenbegrenzung
- Universell einsetzbar: Präzisions-Abisolierlöcher für Leiter 0,75 - 1,5 und 2,5 mm²
- Mit Seitenschneider zum Schneiden von Leitern, Drähten, kleinen Schrauben und Nägeln
- Alle Schneiden zusätzlich induktiv auf ca. 61 HRC gehärtet: für hohe Verschleißfestigkeit
- 30 % geringeres Gewicht als vergleichbare Zangen
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



| | |
|---|----------------------------|
| Artikel-Nr. | 13 45 165 |
| EAN | 4003773079682 |
| Kopf | |
| Zange | verchromt |
| Griffe | mit Mehrkomponenten-Hüllen |
| Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) Ø mm | 3,2 |
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) Ø mm | 2,2 |
| Abmantelungswerte (Durchmesser) Ø mm | 8 - 13 |
| Abisolierwerte Quadratmillimeter mm² | 0,75 - 1,5 / 2,5 |
| Länge mm | 165 |
| Gewicht netto g | 176 |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten