


44 23 J11

Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen



- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen
- Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
 - Form: DIN 5256 D; 90° gewinkelte Spitzen



| | |
|--|--------------------------|
| Artikel-Nr. | 44 23 J11 |
| EAN | 4003773042969 |
| Zange | verchromt |
| Griffe | mit Kunststoff überzogen |
| Form | 2 |
| Kopf | |
| Kapazität für Bohrungsdurchmesser Ø mm | 12 - 25 |
| Spitzen (Durchmesser) Ø mm | 1,3 |
| Länge mm | 130 |
| Gewicht netto g | 89 |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

