

44 11 J0

Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen



- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen
- Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
 - Form: DIN 5256 C; gerade Spitzen



Artikel-Nr.	44 11 J0
EAN	4003773040286
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Form	1
Kapazität für Bohrungsdurchmesser Ø mm	8 - 13
Spitzen (Durchmesser) Ø mm	0,9
Länge mm	140
Gewicht netto g	88

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

