

25 06 160 T


Flachrundzange mit Schneide (Radiozange) mit Befestigungsöse



- Geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten
- Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
- Greifflächen gezahnt
- Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 61 HRC
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet
- Zange mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung



Artikel-Nr.	25 06 160 T
EAN	4003773081432
Zange	verchromt
Griffe	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft; mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Form	0
Kopf	
Isolationsnorm	IEC 60900 DIN EN 60900
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) Ø mm	2,5
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) Ø mm	1,6
T1 mm	9,0
W3 mm	16,5
W4 mm	3,0
T2 mm	2,5
L3 mm	50,0
Nennmaß	160 mm
Länge mm	160
Gewicht netto g	156



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten