


44 21 J41

Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen



- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen
- Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
 - Form: DIN 5256 D; 90° gewinkelte Spitzen



Artikel-Nr.	44 21 J41
EAN	4003773043683
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Form	2
Kapazität für Bohrungsdurchmesser Ø mm	85 - 140
Spitzen (Durchmesser) Ø mm	3,2
Länge mm	300
Gewicht netto g	462

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

