

25 02 140


Flachrundzange mit Schneide (Radiozange)



- Geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten
- Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
- Greifflächen gezahnt
- Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 61 HRC
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



Artikel-Nr.	25 02 140
EAN	4003773023159
Kopf	poliert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Form	0
Zange	schwarz atramentiert
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) Ø mm	2,5
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) Ø mm	1,6
T1 mm	8,0
W3 mm	15,0
W4 mm	2,5
T2 mm	2,0
L3 mm	42,0
Länge mm	140
Gewicht netto g	109



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

