

# 70 11 110

## Seitenschneider



- Der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz
- Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für eine lange Standzeit
- Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht
- Sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 62 HRC
- Schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



<b>Artikel-Nr.</b>	70 11 110
<b>EAN</b>	4003773018193
<b>Kopf</b>	poliert
<b>Griffe</b>	mit Kunststoff überzogen
<b>Form</b>	1
<b>Zange</b>	schwarz atramentiert
<b>Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) Ø mm</b>	2,0
<b>Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) Ø mm</b>	1,2
<b>Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser) Ø mm</b>	3,0
<b>Länge mm</b>	110
<b>Gewicht netto g</b>	91

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

