

67 05 140

Kraft-Vorschneider



- Mit Schneiden für weichen und harten Draht sowie Pianodraht
- Hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC
- Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



Artikel-Nr.	67 05 140
EAN	4003773017929
Zange	verchromt
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Kopf	
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) Ø mm	3,1
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) Ø mm	2,0
Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser) Ø mm	1,5
Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser) Ø mm	4,0
Länge mm	140
Gewicht netto g	176



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

