

90 42 340

Profil-Verbundzange



- Für die Herstellung fester Verbindungen aller bei Trennwänden und abgehängten Decken verwendeten Profilbleche
- Für U- und C-Profile mit max. 1,2 mm Blechstärke (2 x 0,6 mm)
- Minimaler Kraftaufwand durch optimale Hebelübersetzung
- Zangenkörper: Spezial-Werkzeugstahl, gewalzt, ölgehärtet

Artikel-Nr.	90 42 340
EAN	4003773071884
Zange	brüniert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Kapazität	max. 1,2 (2 x 0,6)
Kapazität Millimeter	max. 1,2 (2 x 0,6)
Länge mm	340
Gewicht netto g	901



Ansetzen der Zange an zwei zu verbindenden Profilblechen



Das Stempelwerkzeug wird durch die Profilbleche gedrückt

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ersatzteile

Artikel-Nr.	EAN	
90 49 340	4003773028079	Ersatzstempel für 90 42 340
90 49 340 M	4003773028499	Ersatzmatrize für 90 42 340