

97 52 20

Crimpzange kurze Bauform



- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar
- Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten
- Gutes Handling durch 20° abgewinkelten Kopf, geringes Gewicht und kurze Bauform
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet



Artikel-Nr.	97 52 20
EAN	4003773026853
Zange	brüniert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Anwendung	für Koaxial-, BNC- und TNC-Steckverbinder RG 58; 59; 62; 71; 223
Crimpmass SW mm mm	5,4; 6,48; 1,72
Hülsen (Durchmesser) Ø mm	6,4; 7,6; 2,1
Anzahl der Nester	3
Länge mm	195
Gewicht netto g	380



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ersatzteile

Artikel-Nr.	EAN	
97 59 20	4003773053934	Zugfeder für 97 52 xx
97 59 21	4003773053941	Zugfeder für 97 52 xx