

72 62 200

Kraft-Bündigschneider für Weichmetall und Kunststoff



- Zum flächenbündigen Schneiden von weichen Werkstoffen wie z. B. Kunststoff, Aluminium, Kupfer, Blei
- Dicke Werkstücke aus Weichmetall und Kunststoff können kraftsparend geschnitten werden
- 20° gewinkelter Kopf mit einseitiger Lasche und Seitenschnitt zum bündigen Schneiden, mit Freiraum zum Greifen
- Zusätzlich in die Griffhüllen integrierte Öffnungsfeder und Verriegelung für komfortables Arbeiten und sicheren Transport
- Präzisionsschneiden für weiche Werkstoffe
- Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 59 HRC
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



Artikel-Nr.	72 62 200
EAN	4003773081913
Zange	schwarz atramentiert
Griffe	mit schlanken Mehrkomponenten-Hüllen
Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser) Ø mm	6,0
Länge mm	200
Gewicht netto g	375



Stromschielen aus Kupfer werden sauber und flächenbündig abgeschnitten



Ideal zum bündigen Schneiden von Angüssen aus Kunststoff mit größeren Durchmessern

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten