

90 25 20 SB

Rohrschneider für Verbund- und Schutzrohre



PATENTED



- Zum Schneiden von Verbundrohren Ø 12,0 bis 25,0 mm und zum Schneiden von flexiblen Schutzrohren Ø 18,0 bis 35,0 mm ohne das innenliegende Rohr zu verletzen
- Möglichkeit zur Anbringung eines Kalibrierdorns z. B. für Geberit-Verbundrohre Ø 11,5 und 15,0 mm
- Werkzeugkörper: Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet
- Messer: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet, auswechselbar



| | |
|---|----------------------------|
| Artikel-Nr. | 90 25 20 SB |
| EAN | 4003773071457 |
| Werkzeug | verzinkt |
| Griffe | mit Mehrkomponenten-Hüllen |
| Schneidwerte Verbundrohre (Durchmesser) Ø mm | 12 - 25 |
| Schneidwerte Schutzrohre (Durchmesser) Ø mm | 18 - 35 |
| Messerlänge mm | 25 |
| Länge mm | 210 |
| Gewicht netto g | 365 |



Verbundrohre Ø 12 bis 25 mm werden sauber und ohne Verformung geschnitten



Sauberes Schneiden von Schutzrohren Ø 18 bis 35 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

