

# 97 39 09

## Crimpeinsatz für isolierte + unisolierte Aderendhülsen



Die platz-, kosten- und gewichtssparende Crimpzange für Installations- und Reparaturarbeiten. Jetzt braucht der Installateur nur noch ein Werkzeug statt fünf wie bisher.

<b>Artikel-Nr.</b>	97 39 09
<b>EAN</b>	4003773077763
<b>Zange</b>	
<b>Griffe</b>	
<b>Anwendung</b>	für Aderendhülsen
<b>Kapazität Quadratmillimeter mm<sup>2</sup></b>	10/16/25
<b>Anzahl der Nester</b>	
<b>AWG</b>	7/5/3
<b>Länge mm</b>	
<b>Gewicht netto g</b>	50



Wechselposition:  
Ausklappen des  
Servicehebels für  
parallele  
Backenstellung



Crimpeinsatz-Wechsel:  
Magazinposition  
entsperren,  
Crimpeinsatz in der  
Zange entnehmen



Servicehebel  
einklappen und Zange  
durchdrücken – bereit  
für den nächsten  
Einsatz



Magazin für  
Crimpeinsätze kann am  
Gürtel getragen werden



Gut sichtbare  
Kennzeichnung der  
Crimpeinsätze mit  
Piktogrammen

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



### Produkte

No.	EAN	
<a href="#">97 33 01</a>	4003773066927	Crimpzange mit Wechselmagazin und 3 Crimpeinsätzen
<a href="#">97 33 02</a>	4003773066934	Crimpzange mit Wechselmagazin und 5 Crimpeinsätzen