

# 97 39 13

## Crimpeinsatz für unisolierte Quetsch-, Rohr- und Presskabelschuhe nach DIN 46234 und DIN 46235 sowie unisolierte Quetsch-, Stoß- und Pressverbinder nach DIN 46341 und DIN 46267



Die platz-, kosten- und gewichtssparende Crimpzange für Installations- und Reparaturarbeiten. Jetzt braucht der Installateur nur noch ein Werkzeug statt fünf wie bisher.

<b>Artikel-Nr.</b>	97 39 13
<b>EAN</b>	4003773070108
<b>Zange</b>	
<b>Griffe</b>	
<b>Kapazität Quadratmillimeter mm<sup>2</sup></b>	0,5-10
<b>Anwendung</b>	
<b>Anzahl der Nester</b>	
<b>AWG</b>	20 - 7
<b>Länge mm</b>	
<b>Gewicht netto g</b>	45




Wechselposition:  
Ausklappen des Servicehebels für parallele Backenstellung



Crimpeinsatz-Wechsel:  
Magazinposition entsperren, Crimpeinsatz in der Zange entnehmen



Servicehebel einklappen und Zange durchdrücken - bereit für den nächsten Einsatz



Magazin für Crimpeinsätze kann am Gürtel getragen werden



Gut sichtbare Kennzeichnung der Crimpeinsätze mit Piktogrammen

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



### Produkte

No.	EAN	
<a href="#">97 33 01</a>	4003773066927	Crimpzange mit Wechselmagazin und 3 Crimpeinsätzen
<a href="#">97 33 02</a>	4003773066934	Crimpzange mit Wechselmagazin und 5 Crimpeinsätzen