Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 13587 Eurokasten-Roller



Transportgeräte



Offene Winkelstahlkonstruktion mit Rohrschiebebügel, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Die Stirnseite des Rahmens gegenüber dem Schiebebügel ist offen (ohne Kante), wodurch Kästen auf- und abgezogen werden können. Zerlegte Anlieferung. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Passend für Eurokästen 600 x 400 mm.

Technische Details:





Gesamttragkraft (kg)	250
Ladeflächenlänge (mm)	610
Ladeflächenbreite (mm)	408
Ladeflächenhöhe (mm)	182
Gesamtlänge (mm)	716
Gesamtbreite (mm)	414
Gesamthöhe (mm)	970
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	11
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GπN	4017976413587