

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 1850 ESD-Tischwagen



**Transportgeräte**



Elektrisch leitfähige Ausführung. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, schiefergrau RAL 7015. Schraub- und Steckkonstruktion. Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau, mit 5 mm hohem Rand. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) elektrisch leitfähig. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos). Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft mittlere und obere Ladefläche 80 kg. Gesamtlänge: 980 mm.

## Technische Details:



<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	300
<b>Ladeflächenlänge (mm)</b>	850
<b>Ladeflächenbreite (mm)</b>	500
<b>Etagenhöhen (mm)</b>	206, 517, 827
<b>Gesamtlänge (mm)</b>	986
<b>Gesamtbreite (mm)</b>	511
<b>Gesamthöhe (mm)</b>	1039
<b>Bereifung</b>	TPE-ESD
<b>Radgröße (mm)</b>	125 x 32
<b>Gewicht (kg)</b>	39
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Garantie (Jahre)</b>	10
<b>Zolltarifnummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976018508