

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2200 Elektroantrieb



**Transportgeräte**



Mehrpreis für Elektroantrieb als Anbausatz für alle Schiebebügel-, Stirnwand-, Kasten-, Tisch-, Etagenwagen usw. mit Rad-Ø 200 mm ab 500 mm Wagenbreite. Antrieb komplett mit Batterien und Ladegerät. Kompaktheit leicht montierbar. Fahrschalter anklammerbar am Schiebegriff, Verbindung mit Spiralkabel steckbar. Geschwindigkeit stufenlos regelbar, für Vor- und Rückwärtsfahrt. Technische Daten: Antrieb: 24 V Gleichstrom 2 PM-Motoren: 2 x 12 V, 250 W, 0,7 PS 2 GEL-Batterien: 2 x 12 V, 33 Ah, wartungsfrei. Höchstgeschwindigkeit 4,8 km/h, mit vollgeladenen Batterien auf ebenem Boden, bei 500 kg Belastung, max. Reichweite: ca. 15 km Steigfähigkeit bei 500 kg Last: 5%/2°, Elastic-Vollgummi-Bereifung 200 x 50 mm, blaugrau, spurlos. Garantie: 12 Monate. Mehrpreis pro Wagen. Auf

## Technische Details:



<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	500
<b>Hinweis</b>	Mehrpreis - kein Einzelkauf
<b>Gewicht (kg)</b>	55
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Garantie (Jahre)</b>	1
<b>Zolltarifnummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976322001