



Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2391 Eurokastenwagen



Stahlrohr und Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet RAL 5007. Schraubkonstruktion. Etagenrahmen mit Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Variabel einschraubbar, Raster 50 mm, Neigung bei schrägem Einbau 15° oder 30°. Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 80 kg. 3 Holzwerkstoffplatten, Rand 13 mm hoch. 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	250
Ladeflächenlänge (mm)	820
Ladeflächenbreite (mm)	610
Etagenhöhen (mm)	251, 551, 851
Tragkraft Etage (kg)	80
Gesamtlänge (mm)	935
Gesamtbreite (mm)	666
Gesamthöhe (mm)	1101
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	48
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976023915