



Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2474 Schwerer Werkstattwagen



Baukasten-System: Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet. 2 Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, bündig im Stahlrahmen liegend. 1 zentralverschiebbarer Schubladenschrank, 1 Schublade 105 mm hoch, 2 Schubladen 120 mm hoch und 1 Schublade 180 mm hoch. Schubladen mit Kugelauszug und Auszugssperre, 4/5 Auszug. Abmessungen Schrank: (B x T x H: 500 x 700 x 600 mm). Pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 200 kg. Tragkraft pro Schublade 25 kg.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	600
Ladeflächenlänge (mm)	1050
Ladeflächenbreite (mm)	700
Gesamtlänge (mm)	1197
Gesamtbreite (mm)	709
Gesamthöhe (mm)	900
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	200 x 40
Gewicht (kg)	89
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976024745