

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2476 Schwerer Werkstattwagen



Transportgeräte



Baukasten-System: Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet. Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, bündig im Stahlrahmen liegend. 1 verschließbarer Stahlschrank mit Flügeltür, 1 fester und 2 verstellbare Böden im Schrank. 1 zentralverschließbarer Schubladenschrank, 1 Schublade 105 mm hoch, 2 Schubladen 120 mm hoch und eine Schublade 180 mm hoch. Kugelauszug und Auszugssperre, 4/5 Auszug. Abmessungen Schränke: (B x T x H: 500 x 700 x 600 mm). hoch. Pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	600
Ladeflächenlänge (mm)	1050
Ladeflächenbreite (mm)	700
Ladeflächenhöhe (mm)	900
Gesamtlänge (mm)	1197
Gesamtbreite (mm)	709
Gesamthöhe (mm)	900
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	200 x 40
Gewicht (kg)	114
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976024769