

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 3392 Kastenwagen



Transportgeräte



Winkelstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriff. Stirnwände, 1 Längswand und Dach mit Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm verkleidet, komplett verschweißt, pulverbeschichtet. 1 fester und 4 lose Böden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwichplatten, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), Naben mit Präzisions-Rillen-Kugellager. Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos). TOTALSTOP-Zentralbremssystem serienmäßig an den Lenkrollen. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	750
Ladeflächenlänge (mm)	1000
Ladeflächenbreite (mm)	680
Etagenhöhen (mm)	292, 582, 882, 1182, 1482
Tragkraft Etage (kg)	90
Gesamtlänge (mm)	1170
Gesamtbreite (mm)	700
Gesamthöhe (mm)	1792
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	200 x 40
Ausführung	Drahtgitter ohne Türen
Gewicht (kg)	133
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976013152