


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 6090A Selbstkipper mit Ablasshahn



Selbstkipper müssen zum Entleeren nicht angehoben werden. Die leere Mulde geht selbsttätig in die Beladestellung zurück. Robuste Schweißkonstruktion aus 3-mm-Stahlblech, Lackierung blau RAL 5007. Serienmäßig mit Staplertaschen, Abrollsicherung und Kippverriegelung, Gliederkette als Abrutsch- und Kippsicherung. Zugseil zur Kippauslösung vom Staplersitz aus. Zusatz "A" bedeutet mit Ablasshahn und Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	2000
Inhalt (Liter)	900
Kastenmaße (mm)	1237 x 1596 x 703
Schüttkantenhöhe ohne Rollen (mm)	744
Schüttkantenhöhe mit Rollen (mm)	989
Gesamtlänge (mm)	1294
Gesamtbreite (mm)	1660
Gesamthöhe (mm)	833
Ausführung	mit Ablasshahn
Gewicht (kg)	185
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	73090090
GTIN	4017976160900