


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 4001V Handwagen - 2-Achser



Aus Profilstahl und Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz. Drehschemel-Lenkung mit Deichsel und Handgriff. Räder mit Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlager. Deichsel mit Sicherheitshandgriff mit Softgripbezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entspricht der Europäischen Norm EN 1757-3.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	500
Ladeflächenlänge (mm)	1060
Ladeflächenbreite (mm)	600
Ladeflächenhöhe (mm)	303
Gesamtlänge (mm)	1272
Gesamtbreite (mm)	609
Gesamthöhe (mm)	1192
Bereifung	Vollgummi
Radgröße (mm)	250 x 60
Ausführung	offen
Gewicht (kg)	32
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976840017