

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 8240 Etagenwagen



Transportgeräte



Baukasten-System: Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände offen. 1 fester und 4 lose Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. Einlegeböden variabel einsetzbar, Teilung 100 mm. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	500
Tragkraft Etage (kg)	90
Ladeflächenlänge (mm)	850
Ladeflächenbreite (mm)	500
Gesamtlänge (mm)	1019
Gesamtbreite (mm)	509
Gesamthöhe (mm)	1511
Etagenhöhen (mm)	228, 528, 828, 1128, 1428
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	160 x 40
Gewicht (kg)	57
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976082400