


KERN CE HSE



Super kompaktes Auswertegerät (Hutschienenmodul) zum Einbau in Schaltschränke



Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung	260×155×140 mm
Nettogewicht ca.	0,15 kg
Bruttogewicht ca.	0,45 kg
Lieferzeit Gesamt	1 d
Art des Versands	Paketdienst
Versandgewicht	1,1 kg

Dienstleistungen (optional)

Artikelnr. Justage auf Aufstellungsort	auf Anfrage on request
--	--------------------------

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Komponenten
Produktgruppe	Wägesysteme Industrie 4.0

Messsystem

Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht
Auflösung (nicht eichfähig)	10.000
Interne Messfrequenz	1600 Hz
Anzahl Plattformen / Kanäle	1
Lastzellen-Verbindung	6-Leiter

Eichtechnische Daten

CE Zeichen	✓
------------	---

Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH)	120×101×23 mm
----------------------------------	---------------

Display

Displayart	7 Segment LED
Display Ziffernhöhe - Groß	7,62 mm
Displaysegmente	6

Funktionen

IP-Schutz (Komplettgerät)	IP20
Tarierfunktion	automatic & manual (multi)
Schnittstellen	Ethernet Digital I/O RS-485 USB-Device
Anzahl Tasten für Bedienung	3