

# KERN MFB 150K100

# KERN

Design Körperanalysenwaage zur Ermittlung von Körpergewicht, Körperfett, Körperwasser, Muskelmasse, Knochenanteil, BMI und Grundumsatz/Aktivitätsumsatz



Abmessungen Wägefläche	300×300 mm
Material Wägeplatte	Glas

## Funktionen

Anzahl Tasten für Bedienung	3
Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb	1 min

## Energieversorgung

mitgeliefertes Steckernetzteil	Batterie
Batterie	2×CR2032
Batterie Betriebsdauer	100 h

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min]	5 %
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	80 %
Umgebungstemperatur [Min] (°C)	-10 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	40 °C

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Versandart	Paketdienst
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	330×330×60 mm
Nettogewicht ca.	1,8 kg
Bruttogewicht ca.	2,0 kg
Versandgewicht	2 kg
UN-Nummer (Gefahrgut)	3091

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-129
Artikelnummer für Konformitätszertifikat	969-517

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Medizinwaagen
Produktgruppe	Badezimmerwaagen

## Messsystem

Ablesbarkeit [d]	100 g
Wägebereich [Max]	182 kg
Außermittigte Belastung bei 1/3 [Max]	1 kg
Reproduzierbarkeit	0,1 kg
Linearität	± 0,5 kg
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Auflösung	1.820
Einheiten	kg lb
Voreingestellte Einheit	kg
Einschwingzeit	2 s
Anwärmzeit	10 min
Justiermöglichkeiten	Justierung nicht möglich

## Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

## Display

Display Ziffernhöhe	35 mm
Display Hinterleuchtung	ja

## Bauform

Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	300×300×25 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	300×300×25 mm
Abmessungen Wägefläche (B×T)	300×300 mm