

KERN MGC 100K-1

KERN

Der robuste Klassiker zum schnellen Ermitteln des Körpergewichts



Material Displaygehäuse	Kunststoff
Material Wägeplatte	Kunststoff

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min]	5 %
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	80 %
Umgebungstemperatur [Min] (°C)	-10 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Versandart	Paketdienst
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	470×315×113 mm
Nettogewicht ca.	3,2 kg
Bruttogewicht ca.	3,6 kg
Versandgewicht	3,5 kg

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Medizinwaagen
Produktgruppe	Badezimmerwaagen

Messsystem

Ablesbarkeit [d]	1000 g
Wägebereich [Max]	150 kg
Außermittige Belastung bei 1/3 [Max]	1,5 kg
Reproduzierbarkeit	1 kg
Linearität	± 2 kg
Wägesystem	Mechanische Balkenwaage
Auflösung	150
Einheiten	kg
Voreingestellte Einheit	kg
Einschwingzeit	1,5 s
Anwärmzeit	10 min
Justiermöglichkeiten	Justierung nicht möglich

Display

Display Ziffernhöhe	8 mm
---------------------	------

Bauform

Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	265×210×40 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	290×425×90 mm
Abmessungen Wägefläche (B×T)	265×210 mm
Abmessungen Wägefläche	265×210 mm
Material Gehäuse	Stahl, lackiert