

KERN MGD 100K-1

KERN

Edler Look kombiniert mit flacher und stabiler Glaswägeplatte für leichtes Betreten und maximale Sicherheit



Abmessungen Wägefläche (B×T)	300×300 mm
Abmessungen Wägefläche	300×300 mm
Material Wägeplatte	Glas

Funktionen

Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb	10 sec
---	--------

Energieversorgung

mitgeliefertes Steckernetzteil	Batterie
Batterie	2×CR2032
Batterie Betriebsdauer	100 h

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min]	5 %
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	80 %
Umgebungstemperatur [Min] (°C)	-10 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Versandart	Paketdienst
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	320×320×32 mm
Nettogewicht ca.	1,6 kg
Bruttogewicht ca.	2,8 kg
Versandgewicht	2,8 kg
UN-Nummer (Gefahrgut)	3091

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-129
Artikelnummer für Konformitätszertifikat	969-517

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Medizinwaagen
Produktgruppe	Badezimmerwaagen

Messsystem

Ablesbarkeit [d]	100 g
Wägebereich [Max]	180 kg
Außermittigte Belastung bei 1/3 [Max]	1 kg
Toleranz (% von [Max])	0,5%
Reproduzierbarkeit	1 kg
Linearität	± 1 kg
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Auflösung	1.800
Einheiten	kg lb
Voreingestellte Einheit	kg
Einschwingzeit	2 s
Anwärmzeit	10 min
Justiermöglichkeiten	Justierung nicht möglich

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Display

Display Ziffernhöhe	40 mm
Display Hinterleuchtung	nein

Bauform

Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	300×300×19 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	300×300×19 mm