


3M™ 618 Schleifpapier



Maschinensysteme



Lieferbare Formen

- Bögen, Rollen

Anwendungsbereiche

- Werkstoffe: Kunststoffe, Metalle, Farben, Lacke
- Werkstücke: Möbelstücke, Ziergegenstände, Rahmen, Füllungen, Leisten

Produktaufbau

<i>Bindung:</i>	Vollkunstharz
<i>Breite:</i>	115mm, 230mm
<i>Körnungsbereich:</i>	P080 - P320, P400, P500
<i>Länge:</i>	50mm, 280mm
<i>Schleifkorn:</i>	Siliciumcarbid
<i>Streuung:</i>	Offen
<i>Unterlage:</i>	A-Papier

Anwendungsmöglichkeiten

Durch die staubabweisende Beschichtung besonders geeignet für Füller- und Lackschliff bzw. Lackzwischen Schliff von Nitrolacken, DD- und SH-Lacken.

Merkmale

- Hochflexibles A-Papier
- Siliciumcarbid Mineral
- FreCut™ Beschichtung (staubabweisend)



Vorteile

- Flexible Unterlage
- Scharfes Mineral
- Staubabweisende FreCut™ Beschichtung verhindert ein verfrühtes Zusetzen der Kornoberfläche



Nutzen

- Hohe Anpassungsfähigkeit
- Langlebigkeit, insbesondere bei Handschliffanwendungen
- Aggressiver Schnitt mit feinem Finish
- Staubabweisend

Sicherheitshinweis: Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften.

Wichtiger Hinweis: Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikation zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach den kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. 3M Produktionsstätten sind nach ISO zertifiziert. Den aktuellen Stand finden Sie im Internet unter: solutions.3mdeutschland.de > Alles über 3M > Qualitätsmanagement bei 3M.

3M Deutschland GmbH
Schleif- und Poliersysteme
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Telefon: 02131-14 2710
<http://www.3m.de/schleifen>
E-Mail: schleifen.de@mmm.com

