



Doppelseitiges Polyethylene Schaum - Klebeband 9508W

Produkt Information

Aug. 2010
Ersetzt: Apr.2010

Produkt Beschreibung	9508W ist ein weißes doppelseitiges Polyethylene Schaum Klebeband ausgerüstet mit einem Acrylatklebstoff. Der Acrylatklebstoff besitzt gute Anfangsklebkraft und gute Klebkraft zu einer Vielzahl verschiedener Oberflächen.
Anwendungen	Dieses Produkt wurde entwickelt für generelle Anwendungen wie Fixieren und Verbinden. Oberflächen und Konditionen zum Entfernen sollten vom Endanwender vor dem Einsatz getestet werden, um die Eignung des Produktes für die jeweilige Anwendung sicher zu stellen. Mögliche Anwendungen sind zum Beispiel die Montage von Bildschirmen (POS), leichtgewichtigen Emblemen, Namensschildern etc...

Klebeband Merkmale*

Klebstoff Typ	Acrylat
Trägermaterial	Weißer Polyethylene Schaum
Schaum Dichte	90 kg/m ³
Dicke AFERA 5006	0.8 mm
Abdeckung	Silikonisiertes weißes Papier

Klebeband Merkmale*

Schälkraft AFERA 5001	Stahl	Polyethylen
	> 18 N/cm	1.5 N/cm
Statische Scherfestigkeit AFERA 5012 ¹	> 3 Stunden	
Reissfestigkeit AFERA 5004	12 N/cm	
Dehnung bei Bruch AFERA 5004	> 300 %	

1) 25.4 x 12.7 mm, 20 min Verweilzeit, 1000 g Gewicht, Raumtemperatur

Temperatur-Beständigkeit ² DIN EN 1943	90 °C
---	-------

2) Erreichte Temperatur im aufsteigenden Wärmetest in Anlehnung an DIN EN 1943 bei 0,5 kg/ 625 mm² Klebefläche, beginnend bei 30°C, Temperaturerhöhung alle 30 Min. um 10°C.

Lagerung	Die Lagerung von 3M doppelseitigem Polyethylen - Schaumklebeband 9508W bei RT sorgt für die längste mögliche Haltbarkeit.
Haltbarkeit	3M doppelseitiges Polyethylen- Schaumklebeband 9508W ist 12 Monate nach Eingang beim Kunden haltbar, wenn es im Originalkarton bei RT (23°C, 50 % relative Feuchte) gelagert wird.
Sicherheitshinweise	Vor Benutzung des Produktes entnehmen Sie bitte die Gesundheits- und Sicherheitsinformationen der Produktkennzeichnung oder dem Sicherheitsdatenblatt. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihr lokales 3M Unternehmen. www.3M.com

*** Wichtiger Hinweis**

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den, von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Bitte stellen Sie sicher, dass bei Verwendung dieser Klebebänder alle einzuhaltenden bau- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften beachtet werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unsere 3M Fachberater. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für diese Produkte regeln sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. 3M und VHB sind Marken der 3M Company.

3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Tel. +49 (0) 2131 14-3330
Fax +49 (0) 2131 14-3200
E-Mail: kleben.de@mmm.com
www.3M-klebtechnik.de

3M (Schweiz) GmbH
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Tel. +41 (0) 44 724-9121
Fax +41 (0) 44 724-9014
E-Mail: kleben.ch@mmm.com
www.3M.com/ch/kleben

3M Österreich GmbH
Kranichberggasse 4
1120 Wien
Tel. +43 (0) 186 686-495
Fax +43 (0) 188 686-10495 E-Mail: E-
E-Mail: kleben-at@mmm.com
www.3M.com/at/kleben