

KERN MGD 200K-1L

KERN

Edler Look kombiniert mit flacher und stabiler Glaswägeplatte für leichtes Betreten und maximale Sicherheit



Abmessungen Wägefläche (B×T)	380×330 mm
Abmessungen Wägefläche	380×330 mm

Funktionen

Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb	1 min
---	-------

Energieversorgung

mitgeliefertes Steckernetzteil	Batterie
Batterie	3×1,5V AAA
Batterie Betriebsdauer	100 h

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min]	5 %
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	80 %
Umgebungstemperatur [Min] (°C)	-10 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Versandart	Paketdienst
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	410×352×43 mm
Nettogewicht ca.	2,0 kg
Bruttogewicht ca.	3,2 kg
Versandgewicht	3,2 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-129
Artikelnummer für Konformitätszertifikat	969-517

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Medizinwaagen
Produktgruppe	Badezimmerwaagen

Messsystem

Ablesbarkeit [d]	100 g
Wägebereich [Max]	250 kg
Außer mittige Belastung bei 1/3 [Max]	1,35 kg
Toleranz (% von [Max])	0,5%
Reproduzierbarkeit	1,35 kg
Linearität	± 1,35 kg
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Auflösung	2.500
Einheiten	kg lb
Voreingestellte Einheit	kg
Einschwingzeit	2 s
Anwärmzeit	10 min
Justiermöglichkeiten	Justierung nicht möglich

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Display

Display Ziffernhöhe	50 mm
Display Ziffernhöhe - Kleinste Ziffer	10 mm

Bauform

Abmessungen Wägeplattform (B×T×H)	380×330×27 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	380×330×27 mm