





Spannzange / collet ER20 DIN6499
 Spannbereich / clamping range: 1,0 - 13,0

Gewindebohrzange / tapping collet
 ET-1-20 M2-M6



Hakenschlüssel
 mit Zapfen
 Hook wrench
 with fixed pin
 DIN1810 B 34x36

Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note

Technische Daten - technical data

Weight = 1.143 [kg]
 Torque max. (M1/M2) = 10 / 10 [Nm]
 Speed max. (n1/n2) = 8000 / 8000 [1/min]
 Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1


Benennung - Title

Axial Bohr und Fräskopf
 Axial drilling and milling head

EWS
 Tool Technologies
 EWS Weigele GmbH & Co. KG
 Maybachstr. 1
 D-73066 Uhingen
 www.ews-tools.de

Technische Änderungen vorbehalten!
 Subject to technical modifications!

IDENT: D-EWS-000033



REV: B/-

Nr. - No.

40.20201809

MNR.

100108

QR