

3M™ Endverschlußgarnituren

Innenraum, 3 Leiter, 3.6/6 kV

92-EN 6X-3 - Serie

Beschreibung

92-EN 6X-3 Garniturenserie ist eine kriechstromfeste und witterungsbeständige Endverschlußtype für Innenraumanwendungen. Die Garnitur beinhaltet alle notwendigen Montagekomponenten für die Installation von drei Endverschlässen, ohne Kabelschuhe.

Merkmale



- Kaltschrumpfende, kriechstromfeste und witterungsbeständige Schläuche aus HTV-Silikon-Kautschuk
- Permanent radialer Anpressdruck
- Schnelle und einfache Montage durch Herausziehen der Stützwendel
- Die Endverschlußgarnitur enthält alle für die Montage notwendigen Bauteile, jedoch keine Kabelschuhe
- 3 Endverschlüsse per Garnitur

Die Endverschlußgarnitur aus HTV-Silikon-Kautschuk garantiert einen feuchtigkeitsdichten Anschluß und somit eine lange Lebensdauer. Sie ist zum Einsatz für Dreileiter Kunststoffkabel ohne Schirmung mit Armierung nach VDE 0276-620 (IEC 60502) geeignet.

Anwendung

Diese Garnituren dienen zum Anschluß von kunststoffisolierten, ungeschirmten und armierten Dreileiterkabeln für 3.6/6 kV ($U_{max} = 7.2$ kV) Anwendungen im Innenraum an Transformatoren, Schaltanlagen, Motoren sowie anderen Geräten.

Prüfungen und Zertifizierungen

- Entsprechen der Europäischen Normung nach Cenelec HD 629.1 (DIN VDE 0278, part 629-1)
- Produkt enthält keine besorgniserregenden Stoffe (SVHC's) der REACH Kandidaten-Liste gemäß Artikel 59 der Regulierung (EU) Nr. 1907/2006. Aktueller Status unter www.3M.com/REACH
- RoHS erfüllt MCVs 2011/65/EU




Auswahltabelle

Garniturentype	Bestellnummer	Min. Durchmesser über Primärisolation [mm]	Nominaler Leiterquerschnitt [mm²] *	Durchmesser über Kabelmantel [mm]
92-EN62-3	92-EN62-3		50 - 95	
92-EN63-3	92-EN63-3		120 - 150	
92-EN64-3	92-EN64-3		185 - 240	

* Bitte prüfen Sie den Durchmesser über Primärisolation hinsichtlich des angemessenen Anwendungsbereiches

Garniturentype	Einbaulänge ohne Kabelschuh ca. [mm] A
92-EN62-3	270
92-EN63-3	270
92-EN64-3	270



Produktkennzeichnung

3M™ Kaltschrumpf Endverschlußgarnituren sind gekennzeichnet mit Lieferantennamen, Leiterquerschnittsbereichen, Spannungsklasse und Kabeltypen, Lagerbedingungen und Produktionskodierung zur Nachverfolgbarkeit.

Haltbarkeit und Lagerung

3M™ Kaltschrumpf Endverschlüsse haben bei einer Lagerung in einem feuchtigkeitskontrollierten Raum (-40°C bis 50°C und <70% relativer Feuchte) eine Haltbarkeitsdauer von 36 Monaten vom Zeitpunkt der Fertigung. Zusätzlich ist das Ablaufdatum auf der Verpackungsetikette angeführt.

TDS Referenz: BM925660011, Ausgabedatum: 11.02.2015



3M Deutschland GmbH
Electrical Market Division
Carl-Schurz-Straße 1
D-41453 Neuss | Deutschland

3MElektro.de@mmm.com
www.3m.de

Important Notice: The details contained in this literature have been carefully prepared from information available to 3M at the time of its production. However, it is not intended to be relied upon for purposes of product specification and you should contact your sales representative if specification details are required. Because of the wide variety of processes and conditions in which these products may be used, the user should first carry out tests to determine the suitability of the products for the particular use intended. All questions of warranty and liability relating to 3M products are governed by the selling 3M subsidiary's terms of the respective sale subject, where applicable, to the prevailing law. 3M is a trademark of 3M Company.
© 3M 2016. All rights reserved

