



# Doppelseitiges Klebeband mit Polyethylen Schaumstoffträger 9515W

## Produkt Information

Aug.2010

Ersetzt: Juni 2009

<b>Produkt Beschreibung</b>	9515W ist ein weißes doppelseitiges Polyethylen Schaumklebeband, ausgerüstet mit einem Acrylatklebstoff. Der Acrylatklebstoff besitzt gute Anfangsklebkraft und gute Klebkraft zu einer Vielzahl verschiedener Oberflächen.
<b>Anwendungen</b>	Dieses Produkt wurde entwickelt für generelle Anwendungen wie Fixieren und Verbinden. Oberflächen und Konditionen zum Entfernen sollten vom Endanwender vor dem Einsatz getestet werden, um die Eignung des Produktes für die jeweilige Anwendung sicher zu stellen. Mögliche Anwendungen sind zum Beispiel die Montage von Bildschirmen (POS), leichtgewichtigen Emblemen, Namensschildern etc.

### Klebeband Merkmale\*

<b>Klebstoff</b>	Acrylat
<b>Trägermaterial</b>	Weißer Polyethylenschaum
<b>Schaumdichte</b>	70 kg/m <sup>3</sup>
<b>Dicke</b> AFERA 5006	1.5 mm
<b>Schutzabdeckung</b>	Silikonisiertes weißes Papier

### Klebeband Merkmale\*

<b>Schälkraft</b> AFERA 5001	Stahl	Polyethylen
	5.5 N/cm	1.5 N/cm
<b>Statische Scherfestigkeit</b> AFERA 5012 <sup>1</sup>	1 Stunde	
<b>Temperatur-Beständigkeit</b> DIN EN 1943 <sup>2</sup>	50°C	
<b>Reissfestigkeit</b> AFERA 5004	12 N/cm	
<b>Dehnung bei Bruch</b> AFERA 5004	> 200 %	

- 1) 25.4 x 12.7 mm, 20 min Verweilzeit, 1000 g Gewicht, Raumtemperatur  
2) Erreichte Temperatur im aufsteigenden Wärmetest in Anlehnung an DIN EN 1943 Bei 0,5 kg Belastung / 625 mm<sup>2</sup> Klebefläche, beginnend bei 30°C, Temperaturerhöhung alle 30 Minuten um 10°C.

---

<b>Lagerung</b>	Die Lagerung von 3M doppelseitigem Polyethylen - Schaumklebeband 9515W bei Raumtemperatur sorgt für die längste mögliche Haltbarkeit.
<b>Haltbarkeit</b>	3M doppelseitiges Polyethylen- Schaumklebeband 9515 W ist 12 Monate nach Eingang beim Kunden haltbar, wenn es im Originalkarton bei RT (23°C, 50 % relative Feuchte) gelagert wird.
<b>Sicherheitshinweise</b>	Vor Benutzung des Produktes entnehmen Sie bitte die Gesundheits- und Sicherheitsinformationen der Produktkennzeichnung oder dem Sicherheitsdatenblatt.
<b>Weitere Informationen</b>	Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihr lokales 3M Unternehmen. <a href="http://www.3M.com">www.3M.com</a>
<b>*Wichtiger Hinweis</b>	Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Bitte stellen Sie sicher, dass bei Verwendung dieser Klebebänder alle einzuhaltenden bau- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften beachtet werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unsere 3M Fachberater. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für diese Produkte regeln sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. 3M und VHB sind Marken der 3M Company.

---

3M ist eine Marke der 3M Company



**Industrie-Klebebänder, Klebstoffe  
und Kennzeichnungssysteme**

**3M Deutschland GmbH**  
Carl-Schurz-Straße 1  
41453 Neuss

Tel. +49 (0) 2131 14-3330  
Fax +49 (0) 2131 14-3200  
E-Mail: [kleben.de@mmm.com](mailto:kleben.de@mmm.com)  
[www.3M-klebtechnik.de](http://www.3M-klebtechnik.de)

**3M (Schweiz) GmbH**  
Eggstrasse 93  
8803 Rüschlikon

Tel. +41 (0) 44 724-9121  
Fax +41 (0) 44 724-9014  
E-Mail: [kleben.ch@mmm.com](mailto:kleben.ch@mmm.com)  
[www.3M.com/ch/kleben](http://www.3M.com/ch/kleben)

**3M Österreich GmbH**  
Kranichberggasse 4  
1120 Wien

Tel. +43 (0) 186 686-495  
Fax +43 (0) 186 686-10495  
E-Mail: [kleben-at@mmm.com](mailto:kleben-at@mmm.com)  
[www.3M.com/at/kleben](http://www.3M.com/at/kleben)